

Kis helyigény - nagy tudás

MIBEN KÍNÁL ÚJAT ROCK & ROLL?

EGY KEZELŐ KÁBEL, 7 KEZELŐ EGYSÉG

Az elektrokozmetikai kezelések alkalmával mindig a kábelek jelentik az egyik legfőbb gondot.

Kényelmetlen, hibaforrás lehet. Gondoljuk meg 6-7 különböző készülék kezelő kábele milyen kábel kavalkádot jelent, milyen kényelmetlenséggel jár a munka során.

MIBEN KÍNÁL ÚJAT ROCK & ROLL?

EGY KEZELŐ KÁBEL, 7 KEZELŐ EGYSÉG

Az elektrokozmetikai kezelések alkalmával mindig a kábelek jelentik az egyik legfőbb gondot.

Kényelmetlen, hibaforrás lehet. Gondoljuk meg 6-7 különböző készülék kezelő kábele milyen kábel kavalkádot jelent, milyen kényelmetlenséggel jár a munka során. A ROCK & ROLL fejlesztésénél alapvető szempont volt, hogy mindössze egy kezelő kábel legyen, és minden kezelőegység ehhez legyen csatlakoztathó. Ezt hasonlóan a számítógépekhez PLUG & PLAY funkciónak hívjuk, ami nem más, mint egy automatikus kezelőegység felismerés.

A bekapcsolást követően a készülék a SELECT HEAD felirattal jelzi, hogy bármely egység csatlakoztatását várja, amit aztán felismer és azokra a kezelőprogramokra vált, amelyek az adott egységgel elvégezhetők.

EGYSÉGES KEZELŐ FELÜLET

Az új készülékcsaládunk első két tagjánál (ROCK ,& ROLL, TWIST mikrodermabráziós készülék) egységes kezelői felület megteremtése volt a cél. Mindkét készüléknél ugyanott találhatók a kezelő gombok és ugyanaolyan funkcióval bírnak. Az egyszerű kezelhetőség végett csak programválasztásra és finom intenzitás szabályozásra van lehetőség, a kezelés indítását és megszakítását START/STOP gomb végzi. Ezt a megoldást a magas beépített intelligencia teszi lehetővé. A felhasználóval történő kommunikációt alfanumerikus kijelzés és finom akusztikus jelzések teszik teljessé.

KÜLSŐ MEGJELENÉS, MÉRET

A kozmetikai készülékek külső megjelenése a szalon díszé lehet, ezért egyszerű, finom vonalvezetésre törekedtünk, új, a kozmetikához közel álló anyagot a fát felhasználva, fotominőségű kezelőfelületet kialakítva, színekben és formákban a kötöttségeken túl nőies harmóniát célozva. A készülék mérete professzionális elektronika felhasználásával minimális lett, a kezelőegységek jól kézre esnek.